

Программное обеспечение

Программное обеспечение мультиметров встроено в защищённую от записи память микроконтроллера, что исключает возможность его несанкционированных настройки и вмешательства, приводящим к искажению результатов измерений. Идентификационные данные программного обеспечения мультиметров цифровых Fluke 233 представлены в таблице 1.

Таблица 1 – Идентификационные данные программного обеспечения мультиметров цифровых Fluke 233

Наименование программного обеспечения	ПО для мультиметров цифровых Fluke 233
Идентификационное наименование программного обеспечения	Fluke 233 Firmware
Номер версии (идентификационный номер) программного обеспечения	v 1.1
Цифровой идентификатор программного обеспечения (контрольная сумма исполняемого кода)	Отсутствует
Алгоритм вычисления цифрового идентификатора программного обеспечения	Отсутствует

Уровень защиты программного обеспечения СИ от непреднамеренных и преднамеренных изменений А по МИ 3286-2010.

Метрологические и технические характеристики

Таблица 2 - Метрологические характеристики

Наименование измеряемой величины	Пределы измерений	Разрешение	Диапазон частот	Пределы допускаемой абсолютной погрешности измерения
1	2	3	4	5
Напряжение переменного тока	600,0 мВ	0,1 мВ	от 45 Гц до 500 Гц	$\pm (0,01 U_{\text{изм}} + 3 \text{ епр})$
	6,000 В	0,001 В		
	60,00 В	0,01 В		
	600,0 В	0,1 В		
	1000 В	1 В		
	600,0 мВ	0,1 мВ	от 500 Гц до 1 кГц	$\pm (0,02 U_{\text{изм}} + 3 \text{ епр})$
	6,000 В	0,001 В		
	60,00 В	0,01 В		
	600,0 В	0,1 В		
	1000 В	1 В		
Напряжение постоянного тока	600,0 мВ	0,1 мВ	-	$\pm (0,0025 U_{\text{изм}} + 2 \text{ епр})$
	6,000 В	0,001 В		
	60,00 В	0,01 В		
	600,0 В	0,1 В		
	1000 В	1 В		
Сила постоянного тока	6,000 А	0,001 А	-	$\pm (0,01 I_{\text{изм}} + 3 \text{ епр})$
	10,00 А	0,01 А		
Сила переменного тока	6,000 А	0,001 А	от 45 Гц до 500 Гц	$\pm (0,015 I_{\text{изм}} + 3 \text{ епр})$
	10,00 А	0,01 А		

Окончание таблицы 2

1	2	3	4	5
Электрическое сопротивление	600,0 Ом	0,1 Ом	-	$\pm (0,009 R_{\text{изм}} + 2 \text{ емр})$
	6,000 кОм	0,001 кОм		$\pm (0,009 R_{\text{изм}} + 1 \text{ емр})$
	60,00 кОм	0,01 кОм		
	600,0 кОм	0,1 кОм		
	6,000 МОм	0,001 МОм		
	40,00 МОм	0,01 МОм		
Электрическая емкость	1000,00 нФ	1 нФ	-	
	10,00 мкФ	0,01 мкФ		
	100,0 мкФ	0,1 мкФ		
	9999 мкФ	1 мкФ		
Частота	99,99 Гц	0,01 Гц	-	$\pm (0,001 F_{\text{изм}} + 2 \text{ емр})$
	999,9 Гц	0,1 Гц		
	9,999 кГц	0,001 кГц		
	50 кГц	0,01 кГц		
Температура	от минус 40 °С до 400 °С	0,1 °С	-	Термопара типа К $\pm (0,01 t_{\text{изм}} + 10 \text{ емр})$
	от минус 40 °F до 752 °F	0,1 °F		$\pm (0,01 t_{\text{изм}} + 18 \text{ емр})$

Примечание:

1 $U_{\text{изм}}$ – измеренное значение напряжения переменного или постоянного тока.

2 $I_{\text{изм}}$ – измеренное значение силы переменного или постоянного тока.

3 $R_{\text{изм}}$ – измеренное значение электрического сопротивления.

4 $C_{\text{изм}}$ – измеренное значение электрической емкости.

5 $F_{\text{изм}}$ – измеренное значение частоты переменного тока.

6 $t_{\text{изм}}$ – измеренное значение температуры.

7 емр – значение единицы младшего разряда

8. Предел допускаемой дополнительной погрешности измерения, вызванной изменением температуры окружающей среды на 1 °С в пределах рабочих условий применения, не более 0,1 от основной погрешности измерения.

Таблица 3 - Технические характеристики

Параметр	Значение
1	2
Масса мультиметра с элементами питания не более, кг	0,604
Габаритные размеры, мм (длина x ширина x высота)	193 x 93 x 53.
Элемент питания	Щелочная батарея типа АА 1,5 В
Условия эксплуатации: – рабочая температура, °С – высота над уровнем моря, м – относительная влажность, %	от минус 10 до 50 до 2000 90 при температуре 35 °С 75 при температуре 40°С 45 при температуре 50°С
Условия хранения: – температура хранения, °С – относительная влажность, %	от минус 40 °С до 60 °С до 80

Знак утверждения типа

Знак утверждения типа наносится на титульный лист руководства по эксплуатации типографским способом и на лицевую панель корпуса мультиметров в виде наклейки со стойким к истиранию покрытием.

Комплектность средства измерений

Таблица 4 – Комплектность мультиметров

Наименование	Количество
1	2
Мультиметр цифровой Fluke 233	1
Комплект соединительных проводов	1
Элемент питания 1,5 В типа АА	5
Руководство по эксплуатации	1
Методика поверки	1

Поверка

осуществляется по документу МП-208/447-2010 «Мультиметры цифровые Fluke 233. Методика поверки», утвержденному ГЦИ СИ ФГУ «Ростест-Москва» в апреле 2011 г.

Перечень основных средств, применяемых при поверке:

– калибратор универсальный FLUKE 5520А

диапазон воспроизведения напряжения постоянного тока: 0 – 1000 В;

пределы допускаемой абсолютной погрешности (ΔU): $\pm (0,000011 - 0,000018) \cdot U$;

диапазон воспроизведения напряжения переменного тока: 1 мВ – 1020 В (10 Гц – 500 кГц);

пределы допускаемой абсолютной погрешности (ΔU): $\pm (0,00015 - 0,002) \cdot U$;

диапазон воспроизведения силы постоянного тока: 0 – 20,5 А;

пределы допускаемой абсолютной погрешности (ΔI): $\pm (0,0001 - 0,0005) \cdot I$;

диапазон воспроизведения силы переменного тока: 29 мкА – 20,5 А (10 Гц – 30 кГц);

пределы допускаемой абсолютной погрешности (ΔI): $\pm (0,0004 - 0,003) \cdot I$;

диапазон воспроизведения частоты переменного тока: 0,01 Гц – 2 МГц;

пределы допускаемой абсолютной погрешности (Δf): $\pm (2,5 \cdot 10^{-6}) \cdot f$;

диапазон воспроизведения электрического сопротивления: 0,0001 Ом – 1100 МОм;

пределы допускаемой абсолютной погрешности (ΔR): $\pm (0,000028 - 0,003) \cdot R$;

диапазон воспроизведения электрической емкости: 0,19 нФ – 110 мФ;

пределы допускаемой абсолютной погрешности (ΔC): $\pm (0,0025 - 0,011) \cdot C$;

имитация сигнала термпары типа К: от минус 200 до 1372 °С; (ΔT): $\pm (0,16 - 0,4) \cdot ^\circ\text{C}$.

Сведения о методиках (методах) измерений

Методы измерений с помощью мультиметров цифровых Fluke 233 указаны в документе «Мультиметры цифровые Fluke 233. Руководство по эксплуатации».

Нормативные и технические документы, устанавливающие требования к мультиметрам цифровым Fluke 233

Мультиметры цифровые Fluke 233. Руководство по эксплуатации.

Рекомендации по областям применения в сфере государственного регулирования обеспечения единства измерений

Выполнение работ по оценке соответствия промышленной продукции и продукции других видов, а также иных объектов установленным законодательством Российской Федерации обязательным требованиям.

Изготовитель

Фирма «Fluke Corporation», США.
6920 Seaway Boulevard, PO Box 9090,
Everett, WA 98206-9090, USA.

Заявитель

Представительство ООО «ТСМ Коммуникейшн ГесмбХ» (Австрия)
Юридический адрес: 119049, Москва, ул. Коровий Вал, д. 7, стр.1, пом. VI, ком. 1
Почтовый адрес: 119049, Москва, ул. Коровий Вал, д.7, стр.1, офис 100

Испытательный центр

ГЦИ СИ ФГУ «Ростест-Москва»
117418, г. Москва, Нахимовский проспект, д.31
Тел. (495) 544-00-00; <http://www.rostest.ru>
Аттестат аккредитации № 30010-10 от 15.03.2010

Заместитель
Руководителя Федерального
агентства по техническому
регулированию и метрологии



В.Н.Крутиков

« 27 » 05 2011 г.

ПРОШНУРОВАНО,
ПРОНУМЕРОВАНО
И СКРЕПЛЕНО ПЕЧАТЬЮ

5/пять ЛИСТОВ(А)

